



Hauptmerkmale

Bereich	Thorsman
Produktname	Thorsman POL
Produkt- oder Komponententyp	Energiesäule
Art der Deckensäule	Einseitig
Gerätedarstellung	Leer
Gelieferte Ausrüstung	400 mm Einstellbare Deckenbefestigung
Farbton	Weiß (NCS 0402-B91G)
Menge pro Satz	Satz à 1
Einstellung	Höhenverstellbar: 400 mm
Farbton der Abdeckplatte	Weiß
Nutzbarer Querschnitt	5303 mm²
Fachaufteilung	1 Kammer

Zusatzmerkmale

Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Pulverbeschichtet
Art der Befestigung der Deckensäule	Spannmontage
Größe der Frontöffnung	80 mm
Material	Aluminium
Länge	61 mm
Höhe	3170...3570 mm
Breite	120 mm
Abdeckungstyp	1 geschlossene Abdeckung cover 80 mm in Aluminium beschichtet

Montage

Normen	PrEN 50085-2-4 SS 424 10 32 : 1989
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP30

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,8 cm
VPE 1 Breite	16,2 cm
VPE 1 Länge	324,6 cm
VPE 1 Gewicht	9,4 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------