



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Lampe

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Farbton	Weiß
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Lichtquelle	LED
Farbe der Lichtquelle	Weiß
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP20
Breite	71 mm
Höhe	71 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,3 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	7,6 cm
VPE 1 Gewicht	67,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,81 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 Monate