



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Ästhetischer Name	M-Plan glass M-Arc System M M-Plan M-Star M-Elegance M-Smart
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Bustyp	KNX
Funktion verfügbar	Möglichkeit zum Anschluss eines externen Sensors
Farbton	Aktivweiß (RAL 9016)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Raum
Typ der Technologie	Elektronisch
Art der Einstellung	Manuelle Sollwerteinstellung
Steuerungstyp	Mit Präsenztaste
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Anzahl der Eingänge	4
Eingangstyp	Binär
Lokale Signalisierung	LED
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell

Montage

Mechanische Robustheit	Mit Diebstahl- oder Demontageschutz
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,700 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
VPE 1 Gewicht	102,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,800 cm
VPE 2 Länge	40,500 cm
VPE 2 Gewicht	5,422 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------