



### Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Ästhetischer Name	M-Plan M-Elegance M-Plan glass M-Smart M-Arc M-Star System M
Produktname	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Bustyp	KNX
Hauptfarbton	Aktivweiß

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Funktionstasten	4
Lokale Signalisierung	LED
Position der Markierung	Markierung auf dem Beschriftungshalter
Material	Kunststoff glänzend
Farbton	Aktivweiß
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,300 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
VPE 1 Gewicht	66,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	19,800 cm
VPE 2 Breite	30,400 cm
VPE 2 Länge	40,600 cm
VPE 2 Gewicht	4,392 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------