



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | KNX                                                                            |
| Ästhetischer Name            | M-Elegance<br>M-Plan<br>M-Smart<br>M-Plan glass<br>M-Star<br>System M<br>M-Arc |
| Produktname                  | KNX                                                                            |
| Produkt- oder Komponententyp | Drucktaste                                                                     |
| Bustyp                       | KNX                                                                            |
| Hauptfarbton                 | Polarweiß                                                                      |

### Zusatzmerkmale

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Steuerungstyp              | IR-Empfänger                           |
| Gehäusevariante            | Einbau                                 |
| Anzahl der Funktionstasten | 8                                      |
| Übertragungsmedium         | Infrarot                               |
| Lokale Signalisierung      | LED                                    |
| Position der Markierung    | Markierung auf dem Beschriftungshalter |
| Material                   | Kunststoff glänzend                    |
| Farbton                    | Polarweiß                              |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 4,2 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,4 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,4 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 71,0 g  |
| VPE 2 Art     | CAR     |
| VPE 2 Menge   | 60      |
| VPE 2 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,67 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>                               |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#"> Entsorgungsinformationen</a>                        |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|