



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | KNX                                                                            |
| Ästhetischer Name            | M-Star<br>M-Plan glass<br>M-Smart<br>M-Arc<br>System M<br>M-Elegance<br>M-Plan |
| Produkt- oder Komponententyp | Touch Wippe                                                                    |
| Bustyp                       | KNX                                                                            |
| Farbe                        | Polarweiß (RAL 9010)                                                           |

### Zusatzmerkmale

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Produktbestimmung | Bussystem             |
| Material          | Polykarbonat glänzend |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 2,300 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,300 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,600 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 16,000 g  |
| VPE 2 Art     | CAR       |
| VPE 2 Menge   | 150       |
| VPE 2 Höhe    | 19,800 cm |
| VPE 2 Breite  | 31,500 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,400 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,858 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie          | Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope                                                                |
| Umweltproduktdeklaration    |  Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                       |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|