



### Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Präsenzmelder
Geräteanwendung	Gebäude
Bustyp	KNX
Produktspezifische Anwendung	Treppenhausüberwachung
Farbton	Polarweiß

### Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Anzahl der Kanäle	2
Schutzart	Unterkriechschutz
Art der Einstellung	Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer	15.300 Minuten
Zeitverzögerungsbereich	0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche	Seitlich: 7 m Vorne: 7 m
Erfassungsbereich	360° horizontal
Material	Kunststoff matt
Gehäusevariante	Einbau
Montagehöhe	2,5 m

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,100 cm
VPE 1 Breite	14,400 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
VPE 1 Gewicht	196,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,400 cm
VPE 2 Länge	40,300 cm
VPE 2 Gewicht	1,546 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------