



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produktname	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Bustyp	KNX
Farbton	Aluminium

Zusatzmerkmale

Anzahl der Kanäle	20 5
Schutzart	Unterkriechschutz
Art der Einstellung	Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer	9.144 Minuten
Zeitverzögerungsbereich	0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche	Seitlich: 16 m
Bewegungserkennungsbereich	24 m
Horizontaler Erkennungswinkel	0...220 °
Gehäusevariante	Oberfläche
Montagehöhe	2,5 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,200 cm
VPE 1 Breite	14,600 cm
VPE 1 Länge	18,200 cm
VPE 1 Gewicht	370,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	19,900 cm
VPE 2 Breite	30,600 cm
VPE 2 Länge	40,100 cm
VPE 2 Gewicht	2,588 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------