



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Binäreingang
Bustyp	KNX

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	2,5
Befestigung Geräteverdrahtung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 V AC/DC 50 Hz
Anzahl der Eingänge	4
Eingangstyp	Binär
Lokale Signalisierung	LED

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,7 cm
VPE 1 Breite	7,3 cm
VPE 1 Länge	9,6 cm
VPE 1 Gewicht	155 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------