



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Schaltaktor
Betriebsmodus	Manuell
Bustyp	KNX
Anzahl der Kontakte	2

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl der 18-mm-Module	2,5
Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50 - 60 Hz
[In] Bemessungsstrom	10 A
Lokale Signalisierung	LED
Lasttyp	Halogenlampen: <= 1.700 W, 230 V AC Glühlampen: <= 2.000 W, 230 V AC Kapazitiv: , 105 µF, 230 V AC Leuchtstofflampen: <= 1.800 VA, 230 V AC

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8 cm
VPE 1 Breite	12,4 cm
VPE 1 Länge	15,8 cm
VPE 1 Gewicht	270 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil

 [Entsorgungsinformationen](#)

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
