



Hauptmerkmale

Produktserie	KNX
Produkt oder Komponententyp	Spannungsversorgung
Netzwerkanschluss	AC

Zusatzmerkmale

Einsatzbedingungen	KNX Gerät Sonstiges Gerät
Montagehalterung	DIN-Schiene
Nennbetriebsleistung in W	24 W
Nennhilfsspannung [UH,nom]	207 - 253 V AC 50/60 Hz
Ausgangsstrom	1 A
Ausgangsspannung	24 V
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Höhe	66,5 Mm 93 mm
Breite	87,5 mm
Tiefe	66,5 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	760 g
Höhe VPE1	8 cm
Breite VPE1	10,7 cm
Länge VPE1	11 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	15
Gewicht VPE2	11,81 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------