



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO MEDIOPT care
Produkt- oder Komponententyp	Rufbuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Farbton	Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	1
Gehäusevariante	Einbau
Beschriftung	Schwesternrufsymbol
Stromaufnahme	30 mA
Betriebsbemessungsspannung Ue	0,2 A 24 V DC cos phi = 1
Lampenfunktion	Anzeige
Material	Thermoplastisch
Befestigung	Durch Schrauben

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	86,44 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	2400
VPE 2 Höhe	112 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	215,6 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---