



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Menge pro Satz	1 Stück
Sichtblendenbezeichnung	ELSO IHC

### Zusatzmerkmale

Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC
Anzahl von Eingängen	8
Anzahl von Ausgängen	8
Leistungsaufnahme	100 mA
Höhe	95 mm
Dicke	58 mm

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	284,76 g
Höhe VPE1	8,6 cm
Breite VPE1	10,4 cm
Länge VPE1	15,6 cm
Verpackungstyp VPE2	PAL
Inhaltsmenge VPE2	513
Gewicht VPE2	157,84 kg
Höhe VPE2	91,9 cm
Breite VPE2	80 cm
Länge VPE2	120 cm

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------