

### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Sichtblendenbezeichnung	ELSO MEDIOPT care
Produkt oder Komponententyp	Spannungsversorgung
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

### Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Anzahl der Pole	14
Primärspannung	230 V AC
Sekundärspannung	12 A 26 V DC
Leistungsaufnahme in VA	310 W
Höhe	60 mm
Breite	240 mm
Tiefe	120 mm

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	1008 g
Höhe VPE1	17,4 cm
Breite VPE1	16,7 cm
Länge VPE1	25,6 cm
Verpackungstyp VPE2	PAL
Inhaltsmenge VPE2	76
Gewicht VPE2	102,38 kg
Höhe VPE2	86,5 cm
Breite VPE2	80 cm
Länge VPE2	120 cm

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---