



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Sichtblendenbezeichnung	ELSO MEDIOPT care
Produkt oder Komponententyp	Spannungsversorgung
Backuptyp	Batterie
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Montageplatte
Batteriekapazität	7,2 AH bei 12 V
Primärspannung	26/28 V DC
Sekundärspannung	20 A 24 V DC
Ladestrom	5 A: 1 h
Höhe	205 mm
Breite	170 mm
Tiefe	135 mm

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	7,22 kg
Höhe VPE1	18 cm
Breite VPE1	23,5 cm
Länge VPE1	31,8 cm
Verpackungstyp VPE2	PAL
Inhaltmenge VPE2	48
Gewicht VPE2	372,56 kg
Höhe VPE2	87,7 cm
Breite VPE2	80 cm
Länge VPE2	120 cm

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
