



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Sichtblendenbezeichnung	ELSO MEDIOPT care
Produkt oder Komponententyp	Spannungsversorgung
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Anzahl der Pole	11
Primärspannung	230 V AC
Sekundärspannung	8 A 24 V DC
Leistungsaufnahme in VA	200 W
Höhe	50 mm
Breite	199 mm
Tiefe	119 mm

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	895 g
Höhe VPE1	9 cm
Breite VPE1	13 cm
Länge VPE1	23,1 cm
Verpackungstyp VPE2	PAL
Inhaltsmenge VPE2	330
Gewicht VPE2	321,35 kg
Höhe VPE2	113,5 cm
Breite VPE2	80 cm
Länge VPE2	120 cm

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
