



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Sichtblendenbezeichnung	ELSO MEDIOPT care
Produkt oder Komponententyp	Spannungsversorgung
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

### Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Anzahl der Pole	8
Primärspannung	230 V AC
Sekundärspannung	10 A 24/27 V DC
Leistungsaufnahme in VA	240 W
Höhe	100 mm
Breite	126 mm
Tiefe	126 mm

### Montage

Normen	SELV
--------	------

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	1088,96 g
Höhe VPE1	17,4 cm
Breite VPE1	16,7 cm
Länge VPE1	25,6 cm
Verpackungstyp VPE2	PAL
Inhaltsmenge VPE2	76
Gewicht VPE2	108,16 kg
Höhe VPE2	86,5 cm
Breite VPE2	80 cm
Länge VPE2	120 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------