



Hauptmerkmale

Produktserie	ELSO
Sichtblendenbezeichnung	ELSO IHC
Baureihe	ELSO
Produkt oder Komponententyp	Funkverbindungskabel
Bus Typ	KNX
Farbton	Perlweiß
Farbcode	RAL 1013
Menge pro Satz	1 Stück

Zusatzmerkmale

Typ Einstellung	Zeitumstellung
Leistungsaufnahme	50 mA
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Erfassungsfrontseite	Seitlich: 5 m

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	411,28 g
Höhe VPE1	8,7 cm
Breite VPE1	10,6 cm
Länge VPE1	22,8 cm
Verpackungstyp VPE2	PAL
Inhaltsmenge VPE2	342
Gewicht VPE2	166,56 kg
Höhe VPE2	93,7 cm
Breite VPE2	80 cm
Länge VPE2	120 cm

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------