



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO Sigma/WC-RUF
Produkt- oder Komponententyp	Lichtsignal
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Weiß
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Oberfläche
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Rot
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 V AC/DC
Taktfrequenz	1,8 - 2,8 kHz
Geräuschpegel	70 dB/1m
Material	Thermoplastisch
Höhe	85 mm
Breite	85 mm
Tiefe	35 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,8 cm
VPE 1 Breite	7,8 cm
VPE 1 Länge	10,4 cm
VPE 1 Gewicht	124,96 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	1368
VPE 2 Höhe	108,1 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	217,52 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------