



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO Sigma/WC-RUF
Produkt- oder Komponententyp	Rufschalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Farbton	Reinweiß (RAL 9010)
Lichtquelle	Rot LED
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Stellglied	Zugseil: 2 m
Stromaufnahme	30 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 V AC
Lampenfunktion	Anzeige
Beschriftung	Mit Aufdruck
Befestigung	Durch Schrauben

Montage

Normen	DIN VDE 0834
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	74,49 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	2400
VPE 2 Höhe	112 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	249,2 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------