



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Produkt- oder Komponententyp	Modul
Geräteanwendung	Gebäude
Farbton	Schwarz
Menge pro Satz	1 Stück

Zusatzmerkmale

Eingangsspannung	24 V AC/DC
Stromaufnahme	190 mA
Anzahl der Eingänge	8
Gehäusevariante	Einbau
Material	Kunststoff matt
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	65,48 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	2400
VPE 2 Höhe	112 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	177,2 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------