



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO IHC
Produkt- oder Komponententyp	Ausgangsmodul
Geräteanwendung	Steuerung
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Nennspannung	400 V AC bei 16 A 230...400 V AC bei 16 A 1
Schaltleistung	3680 W
Leistungsverluste	14 W
Stromaufnahme	35 mA
Anzahl der Ausgänge	8
Anzahl der Pole	6
Montagehalterung	DIN-Schiene

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,6 cm
VPE 1 Breite	10,4 cm
VPE 1 Länge	15,6 cm
VPE 1 Gewicht	332,96 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	513
VPE 2 Höhe	91,9 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	195,29 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------