



Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	Mureva socket
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	2-polig + E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Gebäudeanwendung Deutsch

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	16 A 10 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Stecker, Steckdosenmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte	Stifte: Edelstahl Federn: Edelstahl
Abdeckungstyp	Deckel
Gehäusevariante	Oberfläche
Montagemodus	Schalttafelmontage
Anzahl der Steckdosen	1
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Produktgewicht	0,112 kg
Basisabmessungen	65 x 85 mm
Höhe	85 mm
Breite	65 mm
Tiefe	45,2 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Normen	IEC 60884
Schutzart (IP)	IP65 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 conforming to EN 62262
Feuerbeständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Relative Luftfeuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,6 cm
VPE 1 Breite	6,5 cm
VPE 1 Länge	8,6 cm
VPE 1 Gewicht	110 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	11,9 cm
VPE 2 Breite	26,2 cm
VPE 2 Länge	26,8 cm
VPE 2 Gewicht	2,137 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	54
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,899 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------