



### Hauptmerkmale

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Baureihe                                   | Harmony 9001K                      |
| Produkt- oder Komponententyp               | Frontelement für Leuchtdrucktaster |
| Kurzbezeichnung des Geräts                 | K                                  |
| Zusätzliche Informationen für den Bediener | Plastic guard                      |

### Zusatzmerkmale

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Blendenmaterial                           | Metall                     |
| Montagedurchmesser                        | 30 mm                      |
| Leuchtmittel                              | ohne                       |
| Lichtquelle                               | Ohne Leuchtmittel          |
| Lampenfassung                             | BA 9s                      |
| Versorgung des Leuchtmittels              | Ohne Versorgung            |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte      | Ohne Kontaktblock          |
| [Ie] Betriebsbemessungsstrom              | 10 A, AC-15<br>10 A, DC-13 |
| Gerätedarstellung                         | Grundelement               |
| Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe | Ohne Tastenschild          |
| Versorgung des Leuchtmittels              | Ohne Versorgung            |
| Betriebsprofil                            | Bündig                     |
| Operatortyp                               | Rückstellung               |
| Größe                                     | 30 mm                      |

### Montage

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen | NEMA[RETURN]UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR[RETURN]CSA LR 25490<br>Klasse 3211 03[RETURN]CE |
| Schutzart (NEMA)        | NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13                                                                        |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 4,826 cm  |
| VPE 1 Breite  | 5,588 cm  |
| VPE 1 Länge   | 9,398 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 104,326 g |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>                               |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                                           |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|