



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Meldeleuchte
Kurzbezeichnung des Geräts	K

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Metall
Montagedurchmesser	30 mm
Objektivtyp	Fresnel Kunststoff
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Rot
Leuchtmittel	leuchtend
Lampenfassung	BA 9s
Versorgung des Leuchtmittels	Volle Spannung 28 V Direkt 24 V
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht IEC 60947-1
Schraubenkopfform	Rund
Betriebsposition	Jede Position
Lichtquelle	Glühlampe
[UH,nom] Nennhilfsspannung	24 - 28 V AC/DC
Betriebsmodus	Normal
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Objektivtyp	Fresnel
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24-28 V
Versorgung des Leuchtmittels	Volle Spannung
Objektivmaterial	Polykarbonat
Größe	30 mm

Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]CSA LR25490 Klasse 3211 03[RETURN]UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR
Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,826 cm
VPE 1 Breite	5,842 cm
VPE 1 Länge	9,398 cm
VPE 1 Gewicht	140,614 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------