



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony 9001SK
Produkt oder Komponententyp	Meldeleuchte
Kurzbezeichnung des Geräts	9001SK
Objektivtyp	Gewölbt Kunststoff
Lichtblockversorgung	Direkt 24 V AC/DC

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	30 mm
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Grün
Lichtquelle	LED
Lampenbasis	BA 9s
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24...28 V AC/DC
Anzugsmoment	0.8 N.m conforming to EN/IEC 60947-1
Schraubenkopfform	Kreuzschlitz
Anschlüsse - Klemmen	Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² conforming to EN/IEC 60947-1
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	10 A
Kurzschlusschutz	10 A cartridge fuse conforming to EN/IEC 60947-5-1
Nennisolationsspannung Ui	250 V (pollution degree 2) conforming to EN/IEC 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	EN/IEC 60947-1 2,5 kV
Betriebsposition	Jede Position
CAD-Gesamtbreite	54 mm
CAD-Gesamthöhe	70 mm
CAD-Gesamttiefe	42 mm
Produktgewicht	0,082 kg
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett

Montage

Schutzart gegen Stromschlag	Class II conforming to IEC 61140
Schutzbehandlung	TC
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Vibrationsfestigkeit	7 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Normen	UL 508 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produktzertifizierungen	NEMA UL 508

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	81,647 g
Höhe VPE1	5,588 cm
Breite VPE1	9,398 cm
Länge VPE1	4,572 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------