



### Hauptmerkmale

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Product Type | Industrielle Steuertransformatoren |
| Nennleistung | 150 VA                             |
| Typ          | T                                  |

### Zusatzmerkmale

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Anzahl der Phasen       | 1 Phase               |
| Nennleistung            | 150 VA                |
| Temperature Rise        | 55 °C                 |
| Electrical Connection   | Klemmschraubenleisten |
| Height                  | 81,28 mm              |
| Width                   | 95,25 mm              |
| Depth                   | 91,19 mm              |
| Material                | Copper: winding       |
| Fingersichere Abdeckung | FSC1                  |

### Montage

|                        |  |
|------------------------|--|
| Certifications         | CSA-File LR37055 Anleitung 184-N-90<br>UL-gelistete Datei E61239 |
| Gehäusetyp             | Keine Schutzart (offenes Gerät)                                  |
| Insulation Temperature | 105 °C   |

### Packing Units

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 2,454 kg  |
| Höhe VPE1                | 9,652 cm  |
| Breite VPE1              | 10,160 cm |
| Länge VPE1               | 10,668 cm |

### Offer Sustainability

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>         |
| PVC-frei                            | Ja  |

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---