



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 iTR
Produkt- oder Komponententyp	Transformator
Kurzbezeichnung des Geräts	iTR
Transformortyp	Klingeltrafo

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Ausgangsspannung	8/12 V: +/-15 % bei Last 13/18 V: abgeschaltete Last
Ausgangs-Kurzschlusschutz	Eingebaut
Nennleistung in VA	16 VA
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	89 mm
Breite	36 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß
Hilfsanschlussklemme	Tunnelklemmenfest 2,5 mm ² Tunnelklemmenflexibel 2,5 mm ² Tunnelklemmenflexibel mit Aderendhülse 2,5 mm ²
Drahtabisolierungslänge	6 mm
[M] Anzugsdrehmoment	0,5 Nm

Montage

Normen	IEC 61558-2-6 EN 61558-2-6 EN 60742
Produktzertifizierungen	NF
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Überspannungskategorie	Klasse II optional mit Klemmenschildern
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	9,5 cm
VPE 1 Gewicht	374,0 g

VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	10,838 kg
VPE 3 Höhe	50 cm

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------