



## Hauptmerkmale

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Produktbereich               | Acti9         |
| Produktname                  | Acti 9 iTR    |
| Produkt- oder Komponententyp | Transformator |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | iTR           |
| Transformortyp               | Klingeltrafo  |

## Zusatzmerkmale

|                                 |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                |
| Ausgangsspannung                | 8/12 V: +/-15 % bei Last<br>13/18 V: ohne Last                                                                                                   |
| Ausgangs-Kurzschlusschutz       | Eingebaut                                                                                                                                        |
| Nennleistung in VA              | 8 VA                                                                                                                                             |
| Montagemodus                    | Fixiert                                                                                                                                          |
| Montagehalterung                | 35 mm symmetrische DIN-Schiene                                                                                                                   |
| 9-mm-Raster                     | 4                                                                                                                                                |
| Höhe                            | 89 mm                                                                                                                                            |
| Breite                          | 36 mm                                                                                                                                            |
| Tiefe                           | 60 mm                                                                                                                                            |
| Farbe                           | Weiß                                                                                                                                             |
| Hilfsanschlussklemme            | Tunnelklemmenfest 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunnelklemmenflexibel 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunnelklemmenflexibel mit Aderendhülse 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Drahtabsolierungslänge          | 6 mm                                                                                                                                             |
| [M] Anzugsdrehmoment            | 0,5 Nm                                                                                                                                           |

## Montage

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Normen                           | EN 60742<br>EN 61558-2-6<br>IEC 61558-2-6 |
| Produktzertifizierungen          | NF                                        |
| Schutzart (IP)                   | IP20 entspricht IEC 60529                 |
| Überspannungskategorie           | Klasse II optional mit Klemmenschildern   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -20...55 °C                               |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...80 °C                               |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 4,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 9,500 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 270,000 g |

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Art     | S02       |
| VPE 2 Menge   | 28        |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 10,960 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|