



Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iRO
Produkt- oder Komponententyp	Summer
Kurzbezeichnung des Geräts	iRO

Zusatzmerkmale

[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC bei 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in VA	5 VA
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	64 g
Farbe	Weiß
Zusatzanschlussklemme	Tunnelklemmenfest 4 mm ² Tunnelklemmenflexibel 4 mm ² Tunnelklemmenflexibel mit Aderendhülse 4 mm ²
Drahtisolationlänge	12 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1,3 Nm

Montage

Geräuschpegel	70 dB
Geräuschtyp	Akustikelement
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,8 cm
VPE 1 Breite	6,6 cm
VPE 1 Länge	8,2 cm
VPE 1 Gewicht	55,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,3 cm
VPE 2 Breite	10,0 cm

VPE 2 Länge	22,8 cm
VPE 2 Gewicht	715,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	144
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	9,115 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------