



Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalter OF und Fehlerkontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	iOF+SD 24
Geräteanwendung	Für die Smartlink-Schnittstelle
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 S + 1 Ö
[In] Bemessungsstrom	DC-12 2...100 mA bei 24 V, DC +/-20 %
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V entspricht IEC 60664-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV entspricht IEC 60664-1
Lokale Signalisierung	Mechanische Anzeige
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Unten: ja
Höhe	88 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	25 g
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	20000 Zyklen entspricht IEC 60947-5-4
Anschlüsse - Klemmen	Federzugklemme Ti24 (oben) 2 Kabel(n) 0,5...1,5 mm ² - flexibel Federzugklemme Ti24 (oben) 2 Kabel(n) 0,5...1,5 mm ² - fest
Drahtabisolierungslänge	10 mm

Montage

Normen	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Gütesiegel	CE
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 60664-1
Überspannungskategorie	III
Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % bei 40 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,2 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	9,2 cm
VPE 1 Gewicht	39,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,3 cm
VPE 2 Breite	9,8 cm
VPE 2 Länge	27,0 cm
VPE 2 Gewicht	550,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	5,987 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------