



Hauptmerkmale

Produktserie	ISW 40-125 IC60 ISW-NA IID
Produkt oder Komponententyp	Drehgriffmechanismus
Zubehör-/Teiletyp	Steuerungszubehör
Montagevariante	Befestigt Einschubtechnik
Verriegelung des Drehgriffs	Verriegelung in AUS-Stellung 3 Vorhängeschlösser max Verriegelbar in Position O
Montagepos. des Drehgriffs	Seitlich Front

Zusatzmerkmale

Montageart des Drehgriffs	Verlängert
Schutzart (IP)	IP55

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	562,9 g
Höhe VPE1	6,7 cm
Breite VPE1	12,5 cm
Länge VPE1	47,5 cm
Verpackungstyp VPE2	S04
Inhaltsmenge VPE2	12
Gewicht VPE2	7,531 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	40 cm
Länge VPE2	60 cm
Verpackungstyp VPE3	P12
Inhaltsmenge VPE3	48
Gewicht VPE3	42,088 kg
Höhe VPE3	80 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------