



Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Kurzbezeichnung des Geräts	iATLC
Produkt- oder Komponententyp	Centralized control auxiliary
Steuerkreisspannung	24 - 240 V AC 50/60 Hz Impuls

Zusatzmerkmale

[Ui] Nennisolationsspannung	440 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Fernsteuerbetätigungsart	2 Schaltereingänge
Montagemodus	Befestigt, rechts an TL
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	1
Höhe	81 mm
Breite	9 mm
Tiefe	69 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm ² - Kabelfestigkeit: fest Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm ² - Kabelfestigkeit: fest - mit Kabelende Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
Drahtabsolierungslänge	11 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 iTL iTL Acti 9 Acti9 iTL iTLi Acti 9 Acti9 iTL iTLs
Produktkompatibilität	ITL (32 A) ITL (16 A)

Montage

Überspannungskategorie	III
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Normen	EN/IEC 60669-2-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8 cm
VPE 1 Breite	2,4 cm
VPE 1 Länge	9,4 cm
VPE 1 Gewicht	40 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,5 cm
VPE 2 Breite	9,5 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	534 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,76 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------