



Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Kurzbezeichnung des Geräts	iATLc+s
Produkt- oder Komponententyp	Zentrales Schalten und Signalanzeige von Fernschaltern
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
Signalkreissspannung	24 V AC/DC: 10 mA 12 - 240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12 - 24 V DC: 6 A 15 - 240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13 - 24 V DC: 2 A
Steuerkreissspannung	24 - 240 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

[Ui] Nennisolationsspannung	440 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Montagemodus	Befestigt, rechts an TL
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	86 mm
Breite	18 mm
Tiefe	71 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm ² - Kabelfestigkeit: fest Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm ² - Kabelfestigkeit: fest - mit Kabelende Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
Drahtabisolierungslänge	11 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 iTL iTL Acti 9 Acti9 iTL iTLi Acti 9 Acti9 iTL iTLs
Produktkompatibilität	ITL (32 A) ITL (16 A)

Montage

Überspannungskategorie	III
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Normen	EN/IEC 60669-2-2

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,9 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	9 cm
VPE 1 Gewicht	74 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	8,5 cm
VPE 2 Breite	9,2 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	651 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,347 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------