



### Hauptmerkmale

Baureihe	ICT
Baureihe	Acti9
Kurzbezeichnung des Geräts	iACTs
Produkt- oder Komponententyp	Ferngesteuerte Hilfsanzeige
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 S + 1 Ö

### Zusatzmerkmale

Signalkreissspannung	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
Steuerkreissspannung	24 - 240 V AC 50/60 Hz 24 - 130 V DC
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 ICT
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	440 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Montagemodus	Befestigt, auf der rechten Seite des CT
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	1
Höhe	81 mm
Breite	9 mm
Tiefe	68 mm
Farbe	Weiß
Hilfsanschlussklemme	Tunnelklemmen2 Kabel(n) flexibel 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelklemmen2 Kabel(n) fest 1,5 mm <sup>2</sup> Tunnelklemmen1 Kabel(n) fest 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelklemmen1 Kabel(n) flexibel 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Produktkompatibilität	ICT
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude
Kompatibilitätscode	IACTs

### Montage

Normen	EN 60947-5
Schutzart (IP)	IP20
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,2 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	43,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,1 cm
VPE 2 Breite	9,3 cm
VPE 2 Länge	22,8 cm
VPE 2 Gewicht	490,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	6,36 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------