



Hauptmerkmale

Geräteanwendung	Zeitverzögerungsrelais
Zeitverzögerungsfunktion	Blinklicht
Baureihe	Acti9
Produktname	IRT
Kurzbezeichnung des Geräts	iRTL
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt

Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungsstrom	8 A bei 250 V AC 8 A bei 250 V DC 0,01 A bei 5 V DC
Impulsdauer	> 100 ms
Lokale Signalisierung	LED, Blitzlicht für Zeitverzögerung
Typ Einstellung	Drehknopf: Konfiguration Zeitverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	0,1 - 360000 s
Genauigkeitsfehler	+/- 10 %
Wiederholungsgenauigkeit	+/-0,5 %
[Uc] Steuerkreisspannung	24 - 240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 - 240 V AC bei 50/60 Hz 24 V DC
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	93 mm
Breite	18 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	0,065 kg
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	5000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	AC-1: 100000 Zyklen
Unterspannungsverhalten	100 ms
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 1,5 mm ² flexibel mit Kabelende Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 1,5 mm ² flexibel ohne Kabelende Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 2,5 mm ² fest mit Kabelende Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 2,5 mm ² fest ohne Kabelende

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen	20 ms
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,200 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	10,200 cm
VPE 1 Gewicht	80,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,625 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------