



Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iPB
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Kurzbezeichnung des Geräts	iPB
Normen	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Zusatzmerkmale

Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	20 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC
Betätigungsart	2 Drucktaste grau
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: Clario Oben: Libro Oben: ProDis
9-mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	71,5 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-22: 30000 Zyklen AC 50/60 Hz
Anschlüsse - Klemmen	Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm ² fest Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm ² flexibel Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm ² flexibel mit Aderendhülse Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm ² fest Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm ² flexibel Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm ² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,5 cm
VPE 1 Breite	2 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	46 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	23 cm
VPE 2 Gewicht	602 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	5,904 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------