



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 iIL
Produkt oder Komponententyp	Modularer Leuchtmelder
Kurzbezeichnung des Geräts	IIL
Nennhilfsspannung [UH,nom]	110-230 V AC bei 50/60 Hz 110-130 V DC

### Zusatzmerkmale

Indicator light	1 LED rot, Lebensdauer 100000 h mit konstanter Beleuchtungsleistung (Verbrauch 0,3 W)
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität	Oben: ProDis
9-mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	69,5 mm
Farbe	White (RAL 9003)
Zusatzanschlussklemme	Tunnelanschluss 1 Kabel fest 0,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanschluss 2 Kabel fest 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanschluss 1 Kabel flexibel 0,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel mit Aderendhülse 2,5 mm <sup>2</sup>
Drahtabisolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	1 Nm

### Montage

Normen	IEC 60947-5-1
Schutzart (IP)	IP2 IPxx B
Verschmutzungsgrad	3
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	38,5 g
Höhe VPE1	1,8 cm
Breite VPE1	6,7 cm
Länge VPE1	9 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1

Inhaltsmenge VPE2	12
Gewicht VPE2	519,996 g
Höhe VPE2	8 cm
Breite VPE2	10 cm
Länge VPE2	23,3 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	108
Gewicht VPE3	5,1 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

## Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------