



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produktname	Acti9 STI
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungstrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	STI
Beschreibung der Pole	2P

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Sicherungskurve	AM GG
Sicherungsgröße	10,3 x 38 mm
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	500 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC 50/60 Hz
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	81 mm
Breite	36 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten1 Kabel(n) 0,75...10 mm² fest Schraubklemmenleisten1 Kabel(n) 0,5...6 mm² flexibel Schraubklemmenleisten2 Kabel(n) 0,75...4 mm² fest Schraubklemmenleisten2 Kabel(n) 0,5...6 mm² flexibel
Drahtabsolierungslänge	12 mm
[M] Anzugsdrehmoment	2 Nm

Montage

Normen	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	3,500 cm
VPE 1 Länge	8,500 cm
VPE 1 Gewicht	109,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	2,750 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	20,000 cm
VPE 2 Gewicht	705,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	8,944 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------