



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Clario Acti 9 Prodis Librio
Produkt oder Komponententyp	Hilfsschalter (2 x OF) oder Fehlermeldung
Kurzbezeichnung des Geräts	OF und OF oder OF und SD
Zusammens. d. Signalkontakte	2 C/O
Nennstrom [In]	1 A: 130 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC 3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C40 Vigi Acti 9 DT40 Vigi
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	90 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	38 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) 2 Kabel 1,5 mm ² - flexibel Klemmenanschluss (unten) 1 Kabel 0,5...2,5 mm ² - fest Klemmenanschluss (unten) 2 Kabel 1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	1 Nm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASTA ASEFA LCIE KEMA
Schutzart (IP)	IP20entsprichtEN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	46 g
Höhe VPE1	2,2 cm
Breite VPE1	8 cm
Länge VPE1	9,2 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltmenge VPE2	12
Gewicht VPE2	614 g
Höhe VPE2	8,7 cm
Breite VPE2	10 cm
Länge VPE2	26,5 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltmenge VPE3	108
Gewicht VPE3	6,009 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------