



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 iSW
Produkt oder Komponententyp	Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	ISW
Geräteanwendung	Steuerung Isolierung
Beschreibung der Pole	3P
Anwendungskategorie	AC-22A
Eignung für Isolation	Yes

Zusatzmerkmale

Nennbetriebsstrom I_e	100 A bei 415 V AC 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung U_e	415 V AC 50/60 Hz
Nennkurzschl.-Schaltleist. I_{cm}	5 kA Trennschalter alleine
Nennkurzzeitstrom I_{cw}	1500 A
Nennisolationsspannung U_i	500 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Betätigungsart	Kippschalter
Anzeigen am Gerät	ON/OFF-Anzeige
Plus-Kontaktanzeige	Ja
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kamm-schiene und Verteilerblock Kompatibilität	Oben oder unten: ja
9-mm-Raster	6
Höhe	85 mm
Breite	54 mm
Tiefe	73 mm
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen (oben oder unten) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - fest Tunnelklemmen (oben oder unten) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - flexibel Tunnelklemmen (oben oder unten) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - flexibel mit Aderendhülse
Drahtisolationlänge	9 mm
Anzugsmoment	3,5 Nm

Montage

Normen	IEC 60947-3 EN 60947-3
Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	252 g
Höhe VPE1	5,4 cm
Breite VPE1	7,5 cm
Länge VPE1	9,5 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	4
Gewicht VPE2	1,06 kg
Höhe VPE2	9 cm
Breite VPE2	10 cm
Länge VPE2	22 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	44
Gewicht VPE3	12,147 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------