



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	1L
Länge in 18 mm Modulen	57

### Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	57-polig 1 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 1P
Verbindungsabstand	18 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	18 mm
Markierung	L
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Gelieferte Ausrüstung	Satz mit 10 Stück Endstück
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	100 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	415 V AC
Nennisolationsspannung U <sub>i</sub>	500 V AC entspricht IEC 61439-2
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben oder unten auf Tunnelklemmen Oben oder unten auf Doppelklemme
9-mm-Raster	114
Breite	1000 mm
Farbe	White (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

### Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Feuer Beständigkeit	960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

## Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	0,240 kg
Höhe VPE1	0,050 dm
Breite VPE1	0,300 dm
Länge VPE1	10,150 dm

## Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------