



Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys Telefast ABE7
Produkt- oder Komponententyp	Transistor-Steckrelais
Gerätetyp	Eingangsrelais
Minimum ordered quantity	Satz à 4

Zusatzmerkmale

[tA] Antwortzeit	<= 20 ms von Status 0 zu 1 <= 20 ms von Zustand 1 auf 0
Breite Abstandsmaß	12 mm
Produktkompatibilität	ABE7P16F310 ABE7P16F310E ABE7P16F312
Eingangsspannung der Digitaleingänge	115 - 127 V AC 50/60 Hz
Diskrete Ausgangsspannung	5 - 24 V DC
Breite	12,5 mm
Produktgewicht	0,014 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,400 cm
VPE 1 Breite	3,200 cm
VPE 1 Länge	4,500 cm
VPE 1 Gewicht	11,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	5,000 cm
VPE 2 Breite	5,100 cm
VPE 2 Länge	6,500 cm
VPE 2 Gewicht	53,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	128
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,040 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Interner Verdrahtungsplan

