

Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Kabelkanal
Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Kompatible Produktfamilie	S3D CRN PLA PLS PLM
Geräteaufbau	Ohne Deckel
Menge pro Satz	Satz à 8 Stück

Zusatzmerkmale

Farbe	Grau (RAL 7030)
Befestigungsart	Mit Schrauben Aufschnapp-Stütze
Material	PVC (Polyvinylchlorid)
Höhe	50 mm
Länge	2000 mm
Breite	25 mm
Produktgewicht	0,46 kg
Anzahl der Drähte	65




Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Flammenfestigkeit	V-0 conforming to UL 94
Feuer Beständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-1/1
Normen	DIN 43659 VDE 0506 VDE 0660

Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	0,425 kg
Höhe VPE1	1,000 dm
Breite VPE1	0,600 dm
Länge VPE1	20,000 dm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
