



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	HK
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Beschreibung der Pole	3P
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	25 A
I ² t bei Aktivierung	200000 A ² .s
Anzahl von Kabeln	3 Kabel 4 mm ² bei 105 °C
Breite	54 mm
Höhe	105 mm
Tiefe	61 mm

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V entspricht IEC 60439-1
9-mm-Raster	6
Produktgewicht	0,145 kg

Montage

Normen	IEC 60439
Produktzertifizierungen	DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]UL[RETURN]CSA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	13,500 cm
VPE 1 Länge	7,500 cm
VPE 1 Gewicht	222,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,496 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	320
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	85,884 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------