



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------



Hauptmerkmale

Main Input Voltage	230 V AC 1 Phase
Produkt- oder Komponententyp	Automatischer Transferschalter
Main Output Voltage	230 V AC 1 Phase
Input Connection Type	IEC 60320 IEC 60309 32 A 2-polig + E IEC 60320
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Kabellänge	2,44 m
Anzahl der Kabel	2
Geliefertes Zubehör	Befestigungsmaterial Rack-Montage-Halterungen

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	8,8 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	23,6 cm
Produktgewicht	6,94 kg
Montageort	Vorne Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Aufbau
Montageposition	Horizontal

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Zulässige Spannung	207...253 V
Tragfähigkeit	7400 VA

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Ausgang

Max. Stromaufnahme	32 A
Anzahl der Steckdosen	18
Schutzart	Leistungsschalter

Konformität

Produktzertifizierungen	EN 55022 Klasse A[RETURN]FCC Teil 15 Klasse A
Normen	EN 55022 Klasse A FCC Teil 15 Klasse A

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	21 cm
VPE 1 Breite	58,4 cm
VPE 1 Länge	35,6 cm
VPE 1 Gewicht	9,43 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	120 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	201,2 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Bleifrei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------