



### Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------



### Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Grundlegend
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Sicherheitsleitfaden

### Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Höhe	24 cm
Breite	4,4 cm
Hauptausgangsspannung	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Tiefe	9,3 cm
Produktgewicht	0,91 kg
Montageort	Vorne Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Rack units	1U
Montageposition	Horizontal
[In] Bemessungsstrom	12 A
Zulässige Spannung	100...240 V
Max. Netzstrom	15 A
Eingangsstromgrenzen	15 A
Tragfähigkeit	2300 VA

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 IEC 60320 C13

## Montage

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]IRAM[RETURN]JUL-gelistet[RETURN]VDE
-------------------------	--

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	28,6 cm
VPE 1 Breite	13 cm
VPE 1 Länge	21 cm
VPE 1 Gewicht	1,37 kg
SCC14	10731304327797

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Bleifrei	Ja
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------