

AP6020A

APC NetShelter Basic Rack PDU, Null HE,
1PH, 3,3kW, 100-240V 20A oder 200-240V
16A, 13 C13 Ausgänge, C20 Eingang



Übersicht

Ausführung	Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (13) C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Grundlegend
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Sicherheitsleitfaden

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Höhe	38,8 cm
Breite	4,4 cm
Tiefe	9,3 cm
Produktgewicht	1,5 kg
Montageort	Vorne Rückseite
Montagepräferenz	Niedriger
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C20
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Rack units	1U
USB-kompatibel	No
Montageposition	Horizontal
[In] Bemessungsstrom	16 A
Zulässige Spannung	100...240 V
Max. Netzstrom	20 A
Eingangsstromgrenzen	20 A
Tragfähigkeit	3300 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Outlet type and quantity	13 IEC 60320 C13

Montage

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]IRAM[RETURN]PSE[RETURN]UL-gelistet[RETURN]VDE
-------------------------	--

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	43,6 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	21 cm
VPE 1 Gewicht	2,02 kg
SCC14	10731304327803

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------