

## Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------



## Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Grundlegend
Cord length	3,66 m
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Sicherheitsleitfaden

## Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	200 V 230 V 240 V
Höhe	4,4 cm
Breite	43,8 cm
Hauptausgangsspannung	200 V 230 V 240 V
Tiefe	9,3 cm
Produktgewicht	2,78 kg
Montageort	Vorne Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60309 32 A 2-polig + E
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Rack units	1U
Montageposition	Horizontal
Zulässige Spannung	200...240 V
Max. Netzstrom	32 A
Eingangsstromgrenzen	32 A
Tragfähigkeit	7400 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Outlet type and quantity	4 IEC 60320 C19

## Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]IRAM[RETURN]VDE
-------------------------	---------------------------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	20,8 cm
VPE 1 Breite	18 cm
VPE 1 Länge	47,8 cm
VPE 1 Gewicht	3,75 kg
SCC14	10731304327827

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Bleifrei	Ja
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------