



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Grundlegend
Cord length	1,83 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Werkzeugloser Montage-Bausatz

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	400 V 3 Phasen
Höhe	92,7 cm
Breite	5,5 cm
Hauptausgangsspannung	230 V
Tiefe	8,8 cm
Produktgewicht	4,76 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60309 32 A 3-polig + N + PE
Montagemodus	Aufbau
Rack units	0U
Montageposition	Vertikal
Zulässige Spannung	200...250 V
Max. Netzstrom	32 A
Tragfähigkeit	22000 VA
Netzwerkfrequenz	47 - 63 Hz
Outlet type and quantity	3 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19

Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	106,7 cm
VPE 1 Breite	29,8 cm
VPE 1 Länge	8,3 cm
VPE 1 Gewicht	6,247 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------